

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



- Maks. rengjøringskapasitet*: 380 tallerkener/t eller 20 kurver/t
- Svært gode hygieneresultater – termisk desinfeksjon
- Førsteklasses resultater med friskvann-oppvasksystem
- Enkel og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Komfortabel betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Flex

* De angitte verdiene kan variere avhengig av forholdene på stedet (vanninntak temperatur / elektrotilkobling osv.).

EAN: 4002516576778 / Materialnummer: 12066060 / Gammelt materialnummer: 61040787NBI

| Modell og utførelse | |
|---|--|
| Konstruksjon | Frittstående oppvaskmaskin, frontmater |
| Serie | MasterLine |
| Konstruksjon | Hygieneplus |
| Vaske-system | Frontmatere – friskvann |
| Antall vaskenivåer | 2 |
| Front | rustfritt stål |
| Lokk | Rustfritt stål |
| Sidevegger | Rustfritt stål |
| Bakvegg | Galvanisert |
| Bruk | |
| Egnet for alders- og sykehjem | • |
| Egnet for sykehus | • |
| Egnet for barnehager/SFO | • |
| Effektdata | |
| Dokumentert effekt mot virus | • |
| Testet hygiene | • |
| Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min | 390 |
| Korteste programtid i min | 6 |
| Maksimal sluttskyllingstemperatur i °C | 93 |
| Kapasitet tallerkener/time | 380 |
| Kapasitet kurver/t | 20 |
| Mulighet for å vaske kunststoffkurver i 2 nivåer | • |
| Levetid i vaskesykluser | 28000 |
| Miele MOVE | |
| Nettverkskompatibel med Miele MOVE | • |
| Visning av maskinstatus og -detaljer | • |
| Mottak av pushvarsler | • |
| Individuell produktbetegnelse | • |
| Stedskonfigurasjon | • |
| Etterbestilling av forbruksvarer | • |
| Feilhåndtering | • |
| Registrering av driftsdata | • |
| Selvhjelpsfunksjon | • |
| Installasjon av Remote- og programvareoppdateringer | • |
| Styring | |
| Styringstype | M Touch Flex |
| Maks. startforvalgstid i t | 24 |
| Resttidsanvisning | • |
| Programmer [antall] | 12 |
| Visning av programforløp | • |
| Displayspråk som kan stilles inn | • |
| Språknøytral betjening | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Elektrotilkobling | 3 AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 6,70 |
| Totaltilkobling i kW | 7,10 |
| Sikring i A | 20 |
| Lengde på nettkabelen i m | 1,90 |

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576778 / Materialnummer: 12066060 /
Gammelt materialnummer: 61040787NBI

| Mulig spenningsvariant 1 | |
|--|--------------------|
| Elektrotilkobling | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 2,50 |
| Totaltilkobling i kW | 2,90 |
| Sikring i A | 16 |
| Vanntilkobling/-avløp | |
| Kaldtvann [antall] | 1 |
| Varmtvann [antall] | 1 |
| Nødvendig flytetrykk i bar | 0,40-10,00 |
| Avløpspumpe [DN] | 22 |
| Maksimal løftehøyde til avløpspumpe i cm | 100 |
| Integrert kalkfilter | • |
| Maksimal vannhardhet i mmol/l | 10,70 |
| Vannsikringssystem | Waterproofsystem |
| Vannforbruk pr. vask i l | 8,00 |
| Lengde vannintaksslange i cm | 170 |
| Lengde vannavløpsslange i cm | 150 |
| Mål og vekt | |
| Ytre mål, høyde i mm | 820 |
| Ytre mål med deksel, høyde i mm | 835 |
| Ytre mål, bredde i mm | 598 |
| Ytre mål, dybde i mm | 598 |
| Ytre mål, bruttohøyde i mm | 920 |
| Ytre mål, bruttbredde i mm | 670 |
| Ytre mål, bruttodybde i mm | 740 |
| Maskinkapasitet, høyde i mm | 559 |
| Maskinkapasitet, bredde i mm | 536 |
| Maskinkapasitet, dybde overkurv i mm | 474 |
| Maskinkapasitet, dybde underkurv i mm | 516 |
| Innlastingshøyde over gulv i mm | 216 |
| Påkrevd nisjebredde i mm | 600 |
| Nettvekt [kg] | 79 |
| Bruttovekt i kg | 89 |
| Maksimal gulvbelastning i N/m ² | 1200 |
| Utslippsverdier | |
| Lydtrykknivå på arbeidsplassen (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Lydnivå (LwA) | 57,0 |
| Varmeavgivelse til rommet i Mj/t | 1,44 |
| Programmer | |
| Universal | • |
| Superkort | • |
| Kort | • |
| Hygiene | • |
| Hygiene Plus | • |
| Termisk desinfeksjon (Vario TD) | • |
| Kaldt/Forskylling | • |
| Glass | • |
| Bestikk | • |
| Kunststoff | • |
| Energispar/ECO | • |
| Intensiv | • |

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Frittstående oppvaskmaskin med friskvannssystem

med kurver for pleiehjem, barnehager og alle som stiller høye hygienekrav.



EAN: 4002516576778 / Materialnummer: 12066060 /
Gammelt materialnummer: 61040787NBI

| | |
|--|-------------------------|
| Regenerering | • |
| Utpumping | • |
| Kurvinnredning | |
| 2 x innsats E 816 for tallerkener | • |
| 1 x overkurv APFD 215 | • |
| 1 x underkurv APFD 220 for innsatser | • |
| 2 x innsats APFD 420 for bestikk | • |
| Høydejusterbar overkurv | • |
| Kan kombineres med flaskekurven APFD 210 | • |
| Utstyr | |
| Tørking | AutoOpen-ekstra tørking |
| 1 kombinert doseringsbeholder/dør for oppvaskmiddel i pulverform og glansmiddel | • |
| Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel | • |
| Integrert doseringspumpe/doseringsmodul for flytende oppvaskmiddel med nivåindikator | • |
| Vaskekammer i rustfritt stål av høy kvalitet | • |
| Saltbeholder i døren | • |
| AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Dampkondensator med kaldtvannståke | • |
| Dørlås, beskyttet av kode | • |
| Justerbar temperaturholdetid | • |
| Sluttskyllingstemperatur som kan endres | • |
| Optisk grensesnitt | • |
| Effektivt filtersystem med silinnsatskontroll | • |
| WiFi-modul | • |
| Stort utvalg av tilbehør (opsjon) | • |
| Tilkoblingsmuligheter | |
| Ekstern doseringsmodul for glansmiddel | • |
| Normer, sertifisering, merking | |
| CE | • |
| I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF | • |
| IP-klassifisering IPX1 | • |
| EMV radiostøybeskyttelse | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |