

DGC 7151

Kombidampovn

i elegant, sort design med nettverksfunksjon og TasteControl.



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Fremragende resultater – MonoSteam-damp teknologi
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteiking eller overkoking – TasteControl
- Lett rengjøring – PerfectClean-utstyr

EAN: 4002516610410 / Materialnummer: 12090570 /  
Gammelt materialnummer: 22715122NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Kombidampovn	•
BlackLine	•
Farge på produktet	ObsidianSort
<b>Fordeler</b>	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Damptilberedning	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20

DGC 7151

Kombidampovn

i elegant, sort design med nettverksfunksjon og TasteControl.



EAN: 4002516610410 / Materialnummer: 12090570 /  
Gammelt materialnummer: 22715122NER

<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Emaljert ovnsrom med PerfectClean og katalytisk bakvegg	•
Ekstern dampgenerator	•
Varmeelement i bunnen for kondensreduksjon	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
<b>Damptekn./vannforsyning</b>	
MonoSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	2,20
Vanntank volum i l	1,0
Innsugningsrør for innsugning av vann	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Tastesperre	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	1 Halogen-Spot
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	250
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	70
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 596 x 568
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produkttybde i mm	568
Vekt i kg	42,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,50
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skiner (par)	1

DGC 7151

Kombidampovn

i elegant, sort design med nettverksfunksjon og TasteControl.


DGC 7151

Kombidampovn


i elegant, sort design med nettverksfunksjon og TasteControl.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings