

DGC 7340 HC Pro
 Kompakt dampovn
 for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516635772 / Materialnummer: 12090780 /
 Gammelt materialnummer: 23734048NER

| Konstruksjon og design | |
|---|---------------------------|
| Kombidampovn | • |
| ContourLine | • |
| Farge på produktet | rustfritt stål CleanSteel |
| Fordeler | |
| Hurtigoppvarming | • |
| Forvarming | • |
| Ekstern dampproduksjon | • |
| Klimasensor | • |
| Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp | • |
| Menykoking uten smaksoverføring | • |
| Mix & Match | • |
| Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet | • |
| Varmholding | • |
| Crisp-funksjon | • |
| Funksjoner | |
| Tining | • |
| Automatikkprogrammer | • |
| Landspesifikke automatikkprogrammer | • |
| Kombidamp | • |
| Kombidamp med varmluft pluss | • |
| Kombidamp med over-/undervarme | • |
| Kombidamp med Grill stor | • |
| Damptilberedning | • |
| Sous-vide | • |
| Oppvarming | • |
| Gourmetpanne | • |
| Grillfunksjoner | • |
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Varmluft pluss | • |
| Pizza & pai | • |
| Kaker spesial | • |
| Over-/undervarme | • |
| Overvarme | • |
| Undervarme | • |
| Omluftsgrill | • |
| Eco-varmluft | • |
| Eco-dampkoking | • |
| Forvarming av tallerkener | • |
| Spesialprogrammer | • |
| Betjeningskomfort | |
| Tilkobling med Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Motorisert hevepanel | • |
| Mengdeuavhengig tilberedning | • |

DGC 7340 HC Pro
Kompakt dampovn
for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.



EAN: 4002516635772 / Materialnummer: 12090780 /
Gammelt materialnummer: 23734048NER

| | |
|---|----------------|
| Dampkoking på inntil 3 riller samtidig | • |
| Menytilberedning | • |
| Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden | • |
| Klokkeslettvisning | • |
| Datovisning | • |
| Varselur | • |
| Programmering av starttid | • |
| Programmering av sluttid | • |
| Programmering av tilberedningstid | • |
| Visning av innstilt temperatur | • |
| Indikator for ønsket temperatur | • |
| Lydsignal når ønsket temperatur er nådd | • |
| Forslagstemperatur | • |
| Egne programmer | • |
| Sabbat-program | • |
| Individuelle innstillinger | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Energiklasse (A+++ til D) | A+ |
| Vedlikeholdskomfort | |
| Overflate i rustfritt stål/CleanSteel | • |
| Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur | • |
| Nedfellbart grillelement | • |
| Ekstern dampgenerator | • |
| HydroClean | • |
| Vedlikeholdsprogrammer | • |
| Vedlikeholdsprogram – bløtlegging | • |
| Vedlikeholdsprogram – skylling | • |
| Ovnsrom-tørkeprogram | • |
| Hurtiglåsmekanisme for føringslister | • |
| Uttakbare føringslister | • |
| Avkalking | • |
| CleanGlass-dør | • |
| Damp tekn./vannforsyning | |
| DualSteam | • |
| Dampgenerator effekt i kW | 3,30 |
| Vanntank volum i l | 1,4 |
| Vanntank bak hevepanel | • |
| Kondensbeholder bak hevepanel | • |
| Avløpsfilter | • |
| Sikkerhet | |
| Produktkjølesystem med kjølig front | • |
| Sikkerhetsutkobling | • |
| Elektronisk barnesikring | • |
| Dampkjølesystem | • |
| Tastesperre | • |
| Tekniske data | |
| Ovnsvolum i l | 47 |
| Antall rillehøyder | 3 |
| Kjennetegn for rillehøyder | • |
| Dørhengsel | under |
| Ovnsrombelysning | BrilliantLight |

DGC 7340 HC Pro
Kompakt dampovn
for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.



EAN: 4002516635772 / Materialnummer: 12090780 /

Gammelt materialnummer: 23734048NER


| | |
|--|-----------------|
| Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C | 30 |
| Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C | 230 |
| Temperaturer ved damptilberedning min. i °C | 40 |
| Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C | 100 |
| Nisjebredde min. i mm | 560 |
| Nisjebredde maks. i mm | 568 |
| Nisjehøyde min. i mm | 450 |
| Nisjehøyde maks. i mm | 452 |
| Nisjedybde i mm | 550 |
| Produktmå (B x H x D) i mm | 595 x 456 x 569 |
| Produktbredde i mm | 595 |
| Produktthøyde i mm | 455,5 |
| Produkttybde i mm | 568,5 |
| Vekt i kg | 40,2 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 3,40 |
| Spenning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Sikring i A | 16 |
| Faseantall | 1 |
| Nettkabel med støpsel | • |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 2 |
| Bytt lyspære | Serviceavdeling |
| Vedlagt tilbehør | |
| Universalpanne med PerfectClean | 1 |
| Bake- og stekerist med PerfectClean | 1 |
| Uttakbare føringslister (par) | 1 |
| Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål | 1 |
| Tette dampkokerpanner i rustfritt stål | 1 |
| HydroClean-rengjøringsmiddel | 1 |
| Avkalkingstabletter | 2 |

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7340 HC Pro
Kompakt dampovn
for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings