

DGC 7440 HC Pro
Kompakt dampovn
for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Perfekte resultater – DualSteam-dampsteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Behagelig betjening – vanntank bak selvåpnende betjeningspanel
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516635833 / Materialnummer: 12090820 /
Gammelt materialnummer: 23744048NER

Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
PureLine	•
Farge på produktet	rustfritt stål CleanSteel
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•

DGC 7440 HC Pro
Kompakt dampovn
for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.



EAN: 4002516635833 / Materialnummer: 12090820 /
Gammelt materialnummer: 23744048NER

Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp tekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
Vanntank volum i l	1,4
Vanntank bak hevepanel	•
Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	47
Antall rillehøyder	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	BrilliantLight

DGC 7440 HC Pro
Kompakt dampovn
for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.



EAN: 4002516635833 / Materialnummer: 12090820 /

Gammelt materialnummer: 23744048NER


Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	455,5
Produkttybde i mm	568,5
Vekt i kg	40,2
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	1
Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7440 HC Pro
Kompakt dampovn
for dampovn, baking, steking med nettverk + HydroClean.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings