

DGC 7640 HC Pro

Kompakt dampovn

for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635864 / Materialnummer: 12091020 /
Gammelt materialnummer: 23764038NER

Grill liten	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kaker spesial	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Tining	•
Gourmetpanne	•
Oppvarming	•
Forvarming av tallerkener	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch S
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•

DGC 7640 HC Pro

Kompakt dampovn

for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.

EAN: 4002516635864 / Materialnummer: 12091020 /

Gammelt materialnummer: 23764038NER

Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damptekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
Vanntank volum i l	1,4
Vanntank bak hevepanel	•
Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	47
Antall rillehøyder	3
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	455,5
Produktdybde i mm	568,5
Vekt i kg	40,1
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1

DGC 7640 HC Pro

Kompakt dampovn


for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516635864 / Materialnummer: 12091020 /
Gammelt materialnummer: 23764038NER

Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Steketermometer med kabel	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte damppanner i rustfritt stål	1
Tette damppanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2


DGC 7640 HC Pro
Kompakt dampovn
for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings