

## DGC 7645 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.



- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516636144 / Materialnummer: 12091080 /  
Gammelt materialnummer: 23764548NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Kombidampovn	•
Farge	rustfritt stål CleanSteel
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ?, ? ? ?, ? ? ? ?, ? ? ? ? ?, ? ? ? ?
<b>Konstruksjon og design</b>	
PureLine	•
<b>Fordeler</b>	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Steketermometer	med kabel
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
<b>Funksjoner</b>	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Damptilberedning	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Sous-vide	•
Pizza & pai	•
Omluftsgrill	•
Grill	•

## DGC 7645 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636144 / Materialnummer: 12091080 /  
Gammelt materialnummer: 23764548NER

Grill liten	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kaker spesial	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Tining	•
Gourmetpanne	•
Oppvarming	•
Forvarming av tallerkener	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Spesialprogrammer	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch S
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•

## DGC 7645 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.

EAN: 4002516636144 / Materialnummer: 12091080 /

Gammelt materialnummer: 23764548NER

Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
<b>Damp tekn./vannforsyning</b>	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
DirectWater plus	•
Avløpsfilter	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnsvolum i l	47
Antall rillehøyder	3
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	455,5
Produktdybde i mm	568,5
Vekt i kg	40,2
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•

## DGC 7645 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling  
for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.




EAN: 4002516636144 / Materialnummer: 12091080 /  
Gammelt materialnummer: 23764548NER

Lengde på elektrisk ledning i m	2
Lengde på vanninntaksslange i m	2,0
Lengde på vannavløpsslange i m	3,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Steketermometer med kabel	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte damppanner i rustfritt stål	1
Tette damppanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2


## DGC 7645 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling


for damptilberedning, baking, steking med steketermometer + HydroClean.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings