

DGC 7840 HC Pro

Kompakt dampovn

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516636229 / Materialnummer: 12091480 /
Gammelt materialnummer: 23784048NER

Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
Farge	rustfritt stål CleanSteel
Effektivitet og bærekraft	
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via Multilingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ?
Konstruksjon og design	
PureLine	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Steketermometer	uten kabel
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Damptilberedning	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Sous-vide	•
Pizza & pai	•
Omluftsgrill	•
Grill	•

DGC 7840 HC Pro

Kompakt dampovn

for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636229 / Materialnummer: 12091480 /

Gammelt materialnummer: 23784048NER

Grill liten	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kaker spesial	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Tining	•
Gourmetpanne	•
Oppvarming	•
Forvarming av tallerkener	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+

DGC 7840 HC Pro
Kompakt dampovn
for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.

EAN: 4002516636229 / Materialnummer: 12091480 /
Gammelt materialnummer: 23784048NER

Vedlikeholdskomfort	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp tekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
Vanntank volum i l	1,4
Vanntank bak hevepanel	•
Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	47
Antall rillehøyder	3
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnsrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	455,5
Produkttybde i mm	568,5
Vekt i kg	40,2
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spenning i V	230

DGC 7840 HC Pro

Kompakt dampovn


for damptilberedning, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.




EAN: 4002516636229 / Materialnummer: 12091480 /
Gammelt materialnummer: 23784048NER

Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådløst steketermometer	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte damppanner i rustfritt stål	2
Tette damppanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2


DGC 7840 HC Pro
Kompakt dampovn
for damptilberedning, baging, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings