

## DGC 7845 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516636311 / Materialnummer: 12091700 / Gammelt materialnummer: 23784518NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Kombidampovn	•
VitroLine	•
Farge på produktet	BrilliantHvit
<b>Fordeler</b>	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Steketermometer	uten kabel
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Damp-tilberedning	•
Sous-vide	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•

## DGC 7845 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636311 / Materialnummer: 12091700 /

Gammelt materialnummer: 23784518NER

MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
<b>Damp tekn./vannforsyning</b>	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
DirectWater plus	•
Avløpsfilter	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•

## DGC 7845 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling

for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636311 / Materialnummer: 12091700 /  
Gammelt materialnummer: 23784518NER

### Tekniske data

Ovnsvolum i l	47
Antall rillehøyder	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnstrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	455,5
Produktdybde i mm	568,5
Vekt i kg	40,1
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Lengde på vanninntaksslange i m	2,0
Lengde på vannavløpsslange i m	3,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling

### Vedlagt tilbehør

Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	2
Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2

### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## DGC 7845 HC Pro

Kompakt kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings