

DGC 7860 HC Pro

Kombidampovn

for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516636519 / Materialnummer: 12091810 /
Gammelt materialnummer: 23786039NER

Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
VitroLine	•
Farge på produktet	Grafitgrå
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Steketermometer	uten kabel
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•

DGC 7860 HC Pro

Kombidampovn

for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636519 / Materialnummer: 12091810 /

Gammelt materialnummer: 23786039NER

MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 4 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damp tekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
Vanntank volum i l	1,4
Vanntank bak hevepanel	•
Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•

DGC 7860 HC Pro

Kombidampovn

for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636519 / Materialnummer: 12091810 /

Gammelt materialnummer: 23786039NER

Dampkjølesystem	•
-----------------	---

Tastesperre	•
-------------	---

Tekniske data	
---------------	--

Ovnsvolum i l	67
---------------	----

Antall rillehøyder	4
--------------------	---

Kjennetegn for rillehøyder	•
----------------------------	---

Dørhengsel	under
------------	-------

Ovnstrombelysning	BrilliantLight
-------------------	----------------

Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
---------------------------------------	----

Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
--	-----

Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
---	----

Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
--	-----

Nisjebredden min. i mm	560
------------------------	-----

Nisjebredden maks. i mm	568
-------------------------	-----

Nisjehøyden min. i mm	590
-----------------------	-----

Nisjehøyden maks. i mm	595
------------------------	-----

Nisjedybden i mm	550
------------------	-----

Produktmå (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
----------------------------	-----------------

Produktbredde i mm	595
--------------------	-----

Produktthøyde i mm	596
--------------------	-----

Produkttybde i mm	567
-------------------	-----

Vekt i kg	46,5
-----------	------

Total tilkoblingsverdi i kW	3,45
-----------------------------	------

Spennning i V	230
---------------	-----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Sikring i A	16
-------------	----

Faseantall	1
------------	---

Nettkabel med støpsel	•
-----------------------	---

Lengde på elektrisk ledning i m	2
---------------------------------	---

Bytt lyspære	Serviceavdeling
--------------	-----------------

Vedlagt tilbehør	
------------------	--

Universalpanne med PerfectClean	1
---------------------------------	---

Bake- og stekerist med PerfectClean	1
-------------------------------------	---

FlexiClip-skiner med PerfectClean (par)	1
---	---

Uttakbare føringslister (par)	1
-------------------------------	---

Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	2
---	---

Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
--	---

HydroClean-rengjøringsmiddel	1
------------------------------	---

Avkalkingstabletter	2
---------------------	---

Tilgjengelige språk	
---------------------	--

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7860 HC Pro

Kombidampovn


for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings