

## DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516636304 / Materialnummer: 12091970 / Gammelt materialnummer: 23786569NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Kombidampovn	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Farge på produktet	ObsidianSort
<b>Fordeler</b>	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Steketermometer	uten kabel
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
<b>Funksjoner</b>	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•

## DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636304 / Materialnummer: 12091970 / Gammelt materialnummer: 23786569NER

MotionReact: Kvittring signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 4 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
<b>Damp tekn./vannforsyning</b>	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
DirectWater plus	•
Avløpsfilter	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•

## DGC 7865 HCX Pro

Håndtaksløs kombidampovn med vann- og avløpstilkobling  
for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636304 / Materialnummer: 12091970 /  
Gammelt materialnummer: 23786569NER

Tekniske data	
Ovnsvolum i l	67
Antall rillehøyder	4
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnstrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyden min. i mm	590
Nisjehøyden maks. i mm	595
Nisjedybden i mm	550
Produktmålt (B x H x D) i mm	595 x 596 x 567
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	567
Vekt i kg	46,4
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Lengde på vanninntaksslange i m	2,0
Lengde på vannavløpsslange i m	3,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling

Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte dampkokerpanner i rustfritt stål	2
Tette dampkokerpanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2

### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

