

DGC 7541 HC Pro  
Kompakt dampovn  
for dampovn, baking, steking med steketermometer + HydroClean.



- Touch-display med bevegelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-dampsteknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516636359 / Materialnummer: 12092010 /  
Gammelt materialnummer: 23754128NER

| <b>Konstruksjon</b>   |              |
|---|--------------|
| Farge på produktet  | ObsidianSort |
| <b>Konstruksjon og design</b>                                 |              |
| Kombidampovn  | •            |
| BlackLine   | •            |
| <b>Fordeler</b>   |              |
| Hurtigoppvarming  | •            |
| Forvarming  | •            |
| Ekstern dampproduksjon  | •            |
| Klimasensor   | •            |
| Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp            | •            |
| Menykoking uten smaksoverføring                               | •            |
| Mix & Match   | •            |
| Steketermometer   | med kabel    |
| Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet | •            |
| Varmholding   | •            |
| Crisp-funksjon  | •            |
| <b>Funksjoner</b>   |              |
| Tining  | •            |
| Automatikkprogrammer  | •            |
| Landspesifikke automatikkprogrammer                           | •            |
| Kombidamp   | •            |
| Kombidamp med varmluft pluss                                  | •            |
| Kombidamp med over-/undervarme                                | •            |
| Kombidamp med Grill stor                                      | •            |
| Damptilberedning  | •            |
| Sous-vide   | •            |
| Oppvarming  | •            |
| Gourmetpanne  | •            |
| Grillfunksjoner   | •            |
| Grill   | •            |
| Grill liten   | •            |
| Varmluft pluss  | •            |
| Pizza & pai   | •            |
| Kaker spesial   | •            |
| Over-/undervarme  | •            |
| Overvarme   | •            |
| Undervarme  | •            |
| Omluftsgrill  | •            |
| Eco-varmluft  | •            |
| Eco-dampkoking  | •            |
| Forvarming av tallerkener                                     | •            |
| Spesialprogrammer   | •            |
| <b>Betjeningskomfort</b>                                      |              |
| Tilkobling med Miele@home                                     | •            |
| Display   | M Touch S    |
| Bevegelsessensor MotionReact                                  | •            |
| MotionReact: Lys på når man nærmer seg                        | •            |
| MotionReact: Display på når man nærmer seg                    | •            |

DGC 7541 HC Pro

Kompakt dampovn

for dampovn, baking, steking med steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636359 / Materialnummer: 12092010 /

Gammelt materialnummer: 23754128NER

|   |      |
|---|------|
| MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg | •    |
| MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter           | •    |
| SoftOpen  | •    |
| SoftClose   | •    |
| MultiLingua   | •    |
| MyMiele   | •    |
| Hjelp-funksjon  | •    |
| Motorisert hevepanel                                  | •    |
| Mengdeuavhengig tilberedning                          | •    |
| Dampkoking på inntil 3 riller samtidig                | •    |
| Menytilberedning                                      | •    |
| Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden       | •    |
| Klokkeslettvisning                                    | •    |
| Datovisning   | •    |
| Varselur  | •    |
| Programmering av starttid                             | •    |
| Programmering av sluttid                              | •    |
| Programmering av tilberedningstid                     | •    |
| Visning av innstilt temperatur                        | •    |
| Indikator for ønsket temperatur                       | •    |
| Lydsignal når ønsket temperatur er nådd               | •    |
| Forslagstemperatur                                    | •    |
| Egne programmer                                       | •    |
| Sabbat-program  | •    |
| Individuelle innstillinger                            | •    |
| <b>Effektivitet og bærekraft</b>                      |      |
| Energiklasse (A+++ til D)                             | A+   |
| <b>Vedlikeholdskomfort</b>                            |      |
| Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur              | •    |
| Nedfellbart grillelement                              | •    |
| Ekstern dampgenerator                                 | •    |
| HydroClean  | •    |
| Vedlikeholdsprogrammer                                | •    |
| Vedlikeholdsprogram – bløtlegging                     | •    |
| Vedlikeholdsprogram – skylling                        | •    |
| Ovnsrom-tørkeprogram                                  | •    |
| Hurtiglåsmekanisme for føringslister                  | •    |
| Uttakbare føringslister                               | •    |
| Avkalking   | •    |
| CleanGlass-dør  | •    |
| <b>Damp tekn./vannforsyning</b>                       |      |
| DualSteam   | •    |
| Dampgenerator effekt i kW                             | 3,30 |
| Vanntank volum i l                                    | 1,4  |
| Vanntank bak hevepanel                                | •    |
| Kondensbeholder bak hevepanel                         | •    |
| Avløpsfilter  | •    |
| <b>Sikkerhet</b>                                      |      |
| Produktkjølesystem med kjølig front                   | •    |
| Sikkerhetsutkobling                                   | •    |
| Elektronisk barnesikring                              | •    |


DGC 7541 HC Pro  
Kompakt dampovn  
for dampovn, baking, steking med steketermometer + HydroClean.




EAN: 4002516636359 / Materialnummer: 12092010 /  
Gammelt materialnummer: 23754128NER

|   |  |
|---|--|
| Dampkjølesystem                                 | •  |
| Tastesperre                                     | •  |
| <b>Tekniske data</b>                            |  |
| Ovnsvolum i l                                   | 47   |
| Antall rillehøyder                              | 3  |
| Kjennetegn for rillehøyder                      | •  |
| Dørhengsel                                      | under  |
| Ovnstrombelysning                               | BrilliantLight   |
| Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C           | 30   |
| Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C          | 230  |
| Temperaturer ved damptilberedning min. i °C     | 40   |
| Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C    | 100  |
| Nisjebredden min. i mm                          | 560  |
| Nisjebredden maks. i mm                         | 568  |
| Nisjehøyde min. i mm                            | 450  |
| Nisjehøyde maks. i mm                           | 452  |
| Nisjedybde i mm                                 | 550  |
| Produktmå (B x H x D) i mm                      | 595 x 456 x 569  |
| Produktbredde i mm                              | 595  |
| Produktthøyde i mm                              | 455,5  |
| Produkttybde i mm                               | 568,5  |
| Vekt i kg                                       | 40,1   |
| Total tilkoblingsverdi i kW                     | 3,40   |
| Spennning i V                                   | 230  |
| Frekvens i Hz                                   | 50   |
| Sikring i A                                     | 16   |
| Faseantall                                      | 1  |
| Nettkabel med støpsel                           | •  |
| Lengde på elektrisk ledning i m                 | 2  |
| Bytt lyspære                                    | Serviceavdeling  |
| <b>Vedlagt tilbehør</b>                         |  |
| Universalpanne med PerfectClean HUBB 71         | 1  |
| Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71     | 1  |
| FlexiClip-skinner med PerfectClean HFC 71 (par) | 1  |
| Steketermometer med kabel                       | 1  |
| Uttakbare føringslister (par)                   | 1  |
| Perforerte damppanner i rustfritt stål          | 1  |
| Tette damppanner i rustfritt stål               | 1  |
| HydroClean-rengjøringsmiddel                    | 1  |
| Avkalkingstabletter                             | 2  |
| <b>Tilgjengelige språk</b>                      |  |
| Tilgjengelige språk via MultiLingua             | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |


DGC 7541 HC Pro  
Kompakt dampovn  
for dampovn, baging, steking med steketermometer + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings