

WCF674 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 8 kg | 1600 o/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Energibesparelse i beste energiklasse A
- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Tillegget Strykeklart gir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats
- Maksimal sentrifugekraft – 1600 o/min

EAN: 4002516610977 / Materialnummer: 12135300 /
Gammelt materialnummer: 11CF6741NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjørings effekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	47
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	47
Sentrifugeringsklasse	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	69
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•

WCF674 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 8 kg | 1600 o/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516610977 / Materialnummer: 12135300 /

Gammelt materialnummer: 11CF6741NDS

Vaskeprogrammer	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Impregnering	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Kvalitet	
Motveker laget av støpejern	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpent dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	94
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Vedlagt tilbehør	
3 Kapsler	•
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•

WCF674 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

A | 8 kg | 1600 o/min | Automatisk dosering | Miele@home | CapDosing



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm