

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos 1600 o/min for de beste vaskeresultatene.



- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Maksimal sentrifugekraft – 1600 o/min
- Tillegget Strykeklart gir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats#
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter\*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker

\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516611165 / Materialnummer: 12135320 /  
Gammelt materialnummer: 11EF6741NDS

<b>Konstruksjon</b>	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
<b>Type</b>	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
<b>Sentrifugering</b>	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
<b>Design</b>	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
<b>Rengjøringsseffekt</b>	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
<b>Skånsom behandling av tøyet</b>	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWh per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	47
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	47
Sentrifugeringsklasse	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	69
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomull	•

WEF674 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos 1600 o/min for de beste vaskeresultatene.



EAN: 4002516611165 / Materialnummer: 12135320 /


Gammelt materialnummer: 11EF6741NDS

Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Impregnering	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tillegg vask</b>	
Kort	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
<b>Kvalitet</b>	
Motvekter laget av støpejern	•
<b>Sikkerhet</b>	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpent dør i mm	1054
Vekt i kg	94
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
3 Kapsler	•
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•


WEF674 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:


Med TwinDos 1600 o/min for de beste vaskeresultatene.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm