

WWF664 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos 1600 o/min for de beste vaskeresultatene.



- Presis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Maksimal sentrifugekraft – 1600 o/min
- Tillegget Strykeklart gir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats#
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516611172 / Materialnummer: 12135360 /
Gammelt materialnummer: 11WF6641NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Obsidiansort med kromring
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	Vinklet 5°
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjøringsseffekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	47
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	47
Sentrifugeringsklasse	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	69
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•

WWF664 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos 1600 o/min for de beste vaskeresultatene.



EAN: 4002516611172 / Materialnummer: 12135360 /

Gammelt materialnummer: 11WF6641NDS

Vaskeprogrammer	
Bomull	•
Bomull med forvask	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Impregnering	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Kvalitet	
Motveker laget av støpejern	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Produktdybde med åpent dør i mm	1077
Vekt i kg	94
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Vedlagt tilbehør	
3 Kapsler	•
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•

WWF664 WCS TDos&8kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med TwinDos 1600 o/min for de beste vaskeresultatene.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm