

H 2861 BP

Stekeovn

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skinner.



- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen

EAN: 4002516660217 / Materialnummer: 12150450 /
Gammelt materialnummer: 22286135NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
Farge	Grafittgrå
VitroLine	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Funksjoner	
AirFry	•
Automatikkprogrammer	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrenging	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76

H 2861 BP

Stekeovn

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skinner.



EAN: 4002516660217 / Materialnummer: 12150450 /

Gammelt materialnummer: 22286135NER

Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt høyde i mm	596
Produkt dybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spennning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist	1
FlexiClip-skinner HFC 70-C (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 2861 BP

Stekeovn

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skinner.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing