

H 2861 BP

Stekeovn

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skiner.



- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen

EAN: 4002516660101 / Materialnummer: 12150470 /  
Gammelt materialnummer: 22286145NER

<b>Konstruksjon og design</b>	
Stekeovn for innbygging	•
Farge	rustfritt stål CleanSteel
PureLine	•
<b>Fordeler</b>	
Hurtigoppvarming	•
<b>Funksjoner</b>	
AirFry	•
Automatikkprogrammer	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Omluftsgrill	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Overflate i rustfritt stål/CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrensing	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhet</b>	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•

H 2861 BP

Stekeovn

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skiner.



EAN: 4002516660101 / Materialnummer: 12150470 /  
Gammelt materialnummer: 22286145NER

Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredden min. i mm	560
Nisjebredden maks. i mm	568
Nisjehøyden min. i mm	590
Nisjehøyden maks. i mm	595
Nisjedybden i mm	550
Produktbredden i mm	595
Produktthøyden i mm	596
Produktdybden i mm	569
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist	1
FlexiClip-skiner HFC 70-C (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 2861 BP

Stekeovn

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skiner.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing