

## G 5110 U Active

Oppvaskmaskin for plassering under benk  
i kjent Miele-kvalitet til gunstig pris.



- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Spar opptil 50 % strøm med Miele varmtvannstilkobling
- Fleksibel kurvinnredning, tilpasset hverdagen – Comfort-kurver
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Mer fleksibilitet og plass til serviset – Med høydejusterbar overkurv

EAN: 4002516611608 / Materialnummer: 12155800 /  
Gammelt materialnummer: 21511026NER

<b>Type</b>	
Oppvaskmaskiner for plassering under benk	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
<b>Design</b>	
Panelfarge	BrilliantHvit
Panelutførelse	Rettt panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	Gul
<b>Komfort</b>	
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	akustisk, Display
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	D
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,5
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,83
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	83
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,56
Varigheten til ECO-programmet i minutter	265
Støyklasse	C
Støyutslipp i dB(A)	45
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Oppvaskprogrammer</b>	
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
QuickPowerWash	•
<b>Oppvaskalternativer</b>	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	Bestikkurv
FlexCare-kopphylle	2
Kurvinnredning	Comfort
Antall kuverter	13
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Barnesikring	•

## G 5110 U Active

Oppvaskmaskin for plassering under benk  
i kjent Miele-kvalitet til gunstig pris.




EAN: 4002516611608 / Materialnummer: 12155800 /  
Gammelt materialnummer: 21511026NER


Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	570
Produktbredde i mm	598
Produkthøyde i mm	805
Produktdybde i mm	570
Produktdybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	43,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vannintaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Vedlagt tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris	•

## G 5110 U Active


Oppvaskmaskin for plassering under benk  
i kjent Miele-kvalitet til gunstig pris.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)