

KFN 4898 AD

Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner

for lang friskhet og god komfort takket være PerfectFresh Active og Freeze&Cool.



- Opptil 5x lenger fersk med aktiv fukting – PerfectFresh Active
- Fleksibel bruk av fryserdelen – Freeze&Cool
- Individuelt justerbar glasshyllbelysning med FlexiLight 2.0
- Også skap uten håndtak er enkle å åpne med Click2open
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost

EAN: 4002516612452 / Materialnummer: 12156960 /
Gammelt materialnummer: 38489815EU1

Produktkategori	
Kjøøl/frys-kombinasjon	•
Konstruksjon	
Frittstående produkt	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Kabinettfarge	sølv
Frontfarge	Briljanthvit glass
Belysning kjølesone	FlexiLight 2,0
Belysning i frysesone	LED
Belysning ventilator	•
Belysning ferskhetssystem	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Aktiv fukting av den øverste skuffen	•
Finjustering innvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-innvendig rom	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Døråpningshjelp	Click2open
Styring	
Betjeningskonsept	FreshTouch
Eksakt innstilling av grader	Kjøle- og frysetemperatur
Kjøledel kan skrus av	Ja
Frysedel kan slås av	•
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Ja
Superkjøl	•
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	3
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	4
derav delbare (FlexiBoard)	1
derav belyste	2
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	2
Flaskehylle	1
Hyller i døren	3

KFN 4898 AD

Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner

for lang friskhet og god komfort takket være PerfectFresh Active og Freeze&Cool.



EAN: 4002516612452 / Materialnummer: 12156960 /


Gammelt materialnummer: 38489815EU1

Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	3
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	A
Energiforbruk per år i kWh	115,34
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,31
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Strøbruddsindikator, frysedel	•
Tekniske data	
Produktbredde i mm	600
Produkt høyde i mm	2015
Produkt dybde i mm	682
Vekt i kg	84,9
Kjølesone i l	259
derav PerfectFresh-sone i l	99
4-stjerners frysesone i l	103
Totalt nyttevolum i l	362
Lagringstid ved feil i t	24
Frysekapasitet i kg/24 h	10,00
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1400
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•
Isbitskål	•


KFN 4898 AD

Frittstående-kjøøl/frys-kombinasjoner


for lang friskhet og god komfort takket være PerfectFresh Active og Freeze&Cool.




KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, bb, brws, bs, grgr (*Fußnote)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)