

G 5133 SCU Excellence  
Oppvaskmaskin for plassering under benk  
i kjent Miele-kvalitet til gunstig pris.



EAN: 4002516613688 / Materialnummer: 12158780 /  
Gammelt materialnummer: 21513337NER

<b>Type</b>	
Oppvaskmaskiner for plassering under benk	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
<b>Design</b>	
Panelfarge	rustfritt stål CleanSteel
Panelutførelse	Rettt panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	Gul
<b>Komfort</b>	
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	akustisk, Display
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	D
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,5
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,84
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWt	84
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,57
Varigheten til ECO-programmet i minutter	265
Støyklasse	C
Støyutslipp i dB(A)	45
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondensstørking	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Oppvaskprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
<b>Oppvaskalternativer</b>	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	Bestikkskuff
FlexCare-glassholder	2

G 5133 SCU Excellence  
Oppvaskmaskin for plassering under benk  
i kjent Miele-kvalitet til gunstig pris.



EAN: 4002516613688 / Materialnummer: 12158780 /  
Gammelt materialnummer: 21513337NER

FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Barnesikring	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	570
Produktbredde i mm	598
Produkt høyde i mm	805
Produkt dybde i mm	570
Produkt dybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	45,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris	•

G 5133 SCU Excellence  
Oppvaskmaskin for plassering under benk  
i kjent Miele-kvalitet til gunstig pris.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)