

G 5350 SCVi Active Plus
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- I tillegg kan du spare opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Fleksibelt og sikkert plassert – Comfort kurvinnredning
- Maksimal fleksibilitet – høydejusterbar overkurv

EAN: 4002516613923 / Materialnummer: 12158980 /
Gammelt materialnummer: 21535062NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	hvit
Komfort	
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	akustisk
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	C
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,74
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	74
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	44
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
Oppvaskalternativer	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	Comfort

G 5350 SCVi Active Plus
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



EAN: 4002516613923 / Materialnummer: 12158980 /
Gammelt materialnummer: 21535062NER

Antall kuverter 14

Sikkerhet

Waterproof-system

•

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

600

Nisjebredde maksimal i mm

600

Nisjehøyde minimal i mm

805

Nisjehøyde maksimal i mm

870

Nisjedybde i mm

550

Produktbredde i mm

598

Produktthøyde i mm

805

Produkttybde i mm

550

Produkttybde med åpnet dør i cm

116,5

Nettvekt i kg

44,0

Total tilkoblingsverdi i kW

2,00

Spenning i V

230

Sikring i A

10

Faseantall

1

Standard for elektrisk frekvens

50

Lengde vannintaksslange i cm

1,50

Lengde vannavløpsslange i cm

1,50

Lengde på elektrisk ledning i m

1,70

Min. frontplatevekt i kg

4,0

Maks. frontplatevekt i kg

11,0

[kan oppgraderes av kundeservice til min.]

8,0

[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]

16,0

Vedlagt tilbehør

1 x pakke UltraTabs (20 stk.)

•

Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris

•

G 5350 SCVi Active Plus
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)