

DAW 1920 Active
 Dekorventilatorer for vegg
 med EasySwitch-trykkaster for komfortabel betjening



- Tidløs design – dampskjerm i rustfritt stål i 898 mm bredde
- Effektiv – 645 m³/h i boostertrinn
- Jevn belysning med LED-list
- Effektiv filtrering – 10 lags ALU-metallfettfilter
- Passer i alle boliger – både utluftnings- og omluftdrift

EAN: 4002516649977 / Materialnummer: 12159420 /
 Gammelt materialnummer: 28W1920ENER

Konstruksjon	
Dekorventilatorer for vegg	•
Funksjoner	
Type luftføring	Konvertibel
Nødvendig aktivkullfilter – kan kjøpes som ekstrautstyr	DKFS 36-P
Design	
Farge	rustfritt stål
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A
Årlig energiforbruk i kWh/år	49,8
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	A
Klasse for fettfiltreringsgrad	B
Filtersystem	
Antall metallfettfiltere som tåler oppvaskmaskin	3
Belysning	
Antall x Watt	1 x 3,2 W
Belysning i Lx	350 lx
Fargetemperatur i K	3500 Kelvin
Vifte	
Vifte som suger inn luft fra to sider	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Utluftning	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	255
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	400
Lufteffekt Booster-trinn (m ³ /h)	645
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	53,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	62,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtrykk driftstrinn 1 (dB(A) re20µPa)	39,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Omluft	
Lufteffekt trinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	235
Lufteffekt trinn 2 (m ³ /h) iht. EN 61591	390
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m ³ /h) iht. EN 61591	620
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	54,0
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	74,0
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	40,0
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	60,0
Tekniske data	
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt i mm	673–993
Total ventilatorhøyde omluft og eksternt i mm	803–1123
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt min. i mm	673
Bredde ventilatorskrog i mm	898
Total ventilatorhøyde utblåsning og eksternt maks. i mm	993


DAW 1920 Active
Dekorventilatorer for vegg
med EasySwitch-trykketaster for komfortabel betjening



EAN: 4002516649977 / Materialnummer: 12159420 /
Gammelt materialnummer: 28W1920ENER

Høyde ventilatorskrog i mm	50
Total ventilatorhøyde omluft min. i mm	803
Dybde ventilatorskrog i mm	500
Total ventilatorhøyde omluft maks. i mm	1123
Minimum avstand fra HiLight-plateopper i mm	450
Nettvekt i kg	15,0
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Jordet stikkontakt	•
Total tilkoblingsverdi i kW	0,24
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Utluftningstilkobling oppe	•
Utluftningstilkobling oppe og bak	•
Diameter på utluftningsstuss i mm	150
Uttrekkbar kamin	•
Vedlagt tilbehør	
Tilbakeslagsklaff	•
Ekstraustyr	
Aktivkullfilter	Nein

DAW 1920 Active
Dekorventilatorer for vegg
med EasySwitch-trykketaster for komfortabel betjening



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings