

Triflex HX2 Flash  
 Batteridrevet støvsuger.  
 Triflex HX2 med 3-i-1-design for enestående fleksibilitet



- Inntil 60 minutters batteritid\* med én lading
- Med automatisk underlagsgjenkjenning for problemfri håndtering
- 99,999 %\*\* støvlagringskapasitet takket være HEPA\*\*-filter
- Miele's kraftigste støvsuger\*\*\*
- Patentert\*\*\*\* 3in1-design for allsidig rengjøring

\* Gjelder for effekttrinn 1 uten tilkoblet elektrobørste Multi Floor XXL.

\*\* IEC 62885-4

\*\*\* Rengjøringsevne sammenlignet med en Miele Complete C3 (SGEF3) støvsuger med turbobørste STB 305-3 (støvpoptak fra tepper og harde gulvbelegg med skjøter, fiberfjerning fra tepper). lnt. IEC62885-2.

\*\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516624332 / Materialnummer: 12181440 /  
 Gammelt materialnummer: 41OML501EU1

<b>Konstruksjon</b>	
Håndholdt støvsuger	•
Produktmerke	Triflex HX2
Produkttype	SOML5
Farge på produktet	Lotushvit
<b>Rengjøring</b>	
Vortex-teknologi	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk effektregulering	3-trinns skyvebryter
Li-ion-batteri som kan skiftes ut	•
3 i 1-funksjon	•
<b>Effektivitet og forbruksverdier</b>	
Nominelt effektforbruk i W	192
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Utblåsningsfilter	HEPA Lifetime-filter
Støvbeholderens volum i l	0,5
<b>Tekniske data</b>	
Batteritype	Li-ion
Nominell kapasitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	77,0
Bredde i mm	260
Høyde i mm	1297
Vekt i kg	3,6
Volt	25,2
Brukstid MIN-trinn motorenhet solo	60
Brukstid MIN-trinn med elektrotilbehør	30
Brukstid MAKS-trinn med elektrotilbehør	14
Områdekapasitet i m <sup>2</sup>	125
Ladetid i min	240
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Tre tilbehørsdeler	integrert veggholder
Fugemunnstykke	•
Sugebørste kunststoffbørste	•
Møbelmunnstykke XXL SPD 20	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
Rengjøringsbørste	Nei
Veggholder	•
Adapter	•
Carpet Care Tool	•