

DOS G 80 comfort+  
Doseringspumpe  
med nivåindikator for automatisk dosering av flytende oppvaskmidler.



- For beholdere med høyde på opptil 325 mm (opp til beholderåpning)
- Dosering opptil 55 Milliliter ml per minutt
- Kan innstilles via oppvaskmaskinens styring
- Inkl. 3 fleksible deksler for gjengen DIN 40, 45, 50, 51
- Egnet for MasterLine-oppvaskmaskiner PFD 40x fra Miele

EAN: 4002516647997 / Materialnummer: 12187300 /  
Gammelt materialnummer: 67747541D

<b>Produktkategori</b>	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
<b>Produktkategori</b>	
Eksternt doseringssystem	•
<b>Produktgenskaper</b>	
Material	Kunststoff
Farge	hvit
Strømningshastighet ml/60 sek.	55
Lengde på sugelansen i mm	352
Lengde på doseringsslange til sugelanse i mm	1800
Lengde på doseringsslange fra produkt til doseringsmodul i mm	2850
Lengde på nettkabel til produkt i mm	2800
Minimumsbredde beholderåpning i mm	31
Maksimumsbredde beholderåpning i mm	60
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spenning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Totaltilkobling i kW	0,01
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	114
Utvendig mål, nett bredde i mm	115
Utvendig mål, nett dybde i mm	139
Utvendig mål, brutto høyde i mm	155
Utvendig mål, brutto bredde i mm	485
Utvendig mål, brutto dybde i mm	231
Nettovekt i kg	1,71
Bruttovekt i kg	3,10