

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

### Varmepumpetørketromler

i profesjonell kvalitet for enkel og fleksibel montering uten utluftningsrør.



- Trommelvolum 120.00 l, kapasitet 7.0 kg
- 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler\*
- Panel i rustfritt stål og Miele skånetrommel
- Leveres klar for tilkobling inkl. plugg
- Plassbesparende oppst. i vask-tørk-søyle

\* Tørketromler med varmpumpe har inntil 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler med elektrisk oppvarming.

EAN: 4002516665380 / Materialnummer: 12228400 /  
Gammelt materialnummer: 52300001N

<b>Modell og utførelse</b>	
Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	SmartBiz
Front	Lotushvit
Tekstilmengde i kg	7,0
Trommelvolum i l	120,00
Tørkesystem	Varmepumpe
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
<b>Bruk</b>	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningsentre	•
Egnet for husholdninger	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	1,68
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,15
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,12
Programtid i min	125
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	99
Testede driftstimer	15000
<b>Styring</b>	
Styringstype	DirectSensor 7 segment
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Panel med klartekst	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Oppvarmingstype	Varmepumpe
Elektrotilkobling	220-240V~ 50HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	0,00
Totaltilkobling i kW	1,10
Sikring i A	10
Leveres med støpsel	•
<b>Mål og vekt</b>	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	636
Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
Ytre mål, bruttbredde i mm	660
Ytre mål, bruttdybde i mm	690
Nettvekt i kg	56,5
Bruttovekt i kg	60
Maksimal gulvbelastning i N	920

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Varmepumpetørketromler

i profesjonell kvalitet for enkel og fleksibel montering uten utluftningsrør.



EAN: 4002516665380 / Materialnummer: 12228400 /

Gammelt materialnummer: 52300001N

<b>Utslippsverdier</b>	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	1,79
<b>Utstyr</b>	
Aksial luftføring	•
Lofilter i døren	•
SmartBiz varmeveksler-filtersystem	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang pluss	•
Kondensvannslange	•
FragranceDos	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse	A+++
Kondenseringsklasse	A
Energiforbruk per år i kWh	152
Støy i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i dB(a)	66
Programtid for standardprogrammet i min	165
Funksjonsprinsipp	Kondens
Tekstilmengde i kg	7,0
Inneholder fluoriserte drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kjølemiddel	R450A
Kjølemiddelmengde i kg	0,31
Drivhuspotensial kjølemiddel i kg CO <sub>2</sub> e	605
Drivhuspotensial maskin i kg CO <sub>2</sub> e	188,00
<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
<b>Normer, sertifisering, merking</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•