

WED174 WCS 9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med Miele@home og 9 kg kapasitet for smart ytelse.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Energibesparelse i beste energiklasse A
- Miele@home – smart tilkoblet for flere muligheter*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. Kg. Alle smarte program gjøres mulig av systemet Miele@home. Funksjonsomfanget kan variere avhengig av modell og land.

EAN: 4002516665359 / Materialnummer: 12244880 / Gammelt materialnummer: 11ED1741NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Dørdesign	Grafitgrå perlefinish
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjørings effekt	
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energi klasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	49
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	49
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	70
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	209
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,60
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomull	•

WED174 WCS 9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med Miele@home og 9 kg kapasitet for smart ytelse.



EAN: 4002516665359 / Materialnummer: 12244880 /

Gammelt materialnummer: 11ED1741NDS

Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Kvalitet	
Motveker laget av støpejern	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpent dør i mm	1054
Vekt i kg	85
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2

WED174 WCS 9kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med Miele@home og 9 kg kapasitet for smart ytelse.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm