

KMDA 7272 FL-A Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator

med Silence-motor og 4 separate kokesoner for utluftningsdrift



- Den mest støysvake TwolnOne fra Miele – Silence-motor
- Mye plass – 4 runde kokesoner
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus
- Eget for fleksible utluftningsinstallasjoner

EAN: 4002516668640 / Materialnummer: 12266740 /
Gammelt materialnummer: 26727278NER

Konstruksjon	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
Funksjoner	
Utluftning føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	DFK-xxxx, DMK 150-1
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)	Nei
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Svart
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Maksimalt antall kokekar	4
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. booster-effekt i W	2100
Maks. effekt i W	1400
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til høyre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. effekt i W	2300
Maks. booster-effekt i W	3000
4. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. effekt i W	1400
Maks. booster-effekt i W	2100
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikkfunksjon Con@ctivity 3.0	•
Digital visning av effektrinn	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator

med Silence-motor og 4 separate kokesoner for utluftningsdrift



EAN: 4002516668640 / Materialnummer: 12266740 /

Gammelt materialnummer: 26727278NER

Utkoblingsautomatikk	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Indikator for metning av aktivkullfilter	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
ECO-motor	•
Årlig energiforbruk i kWh/år	31,5
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet	A
Belysningsklasse	-
Klasse for fettfiltreringsgrad	A
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Utluftning	
Lufteeffekt trinn min. (m ³ /h) iht. EN 61591	195
Lufteeffekt trinn maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	530
Lufteeffekt intensivtrinn (m ³ /h) iht. EN 61591	610
Lufteeffekt boostertrinn 1 (m ³ /t)	610
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	41,0
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	64,0
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	27,0
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	67,0
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	50,0
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	53,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tilkobling for kontaktbryter for vindu	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	200
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780

KMDA 7272 FL-A Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator

med Silence-motor og 4 separate kokesoner for utluftningsdrift



EAN: 4002516668640 / Materialnummer: 12266740 /


Gammelt materialnummer: 26727278NER

Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	15
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,50
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja


KMDA 7272 FL-A Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator med Silence-motor og 4 separate kokesoner for utluftningsdrift

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing


KMDA 7272 FL-A Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator


med Silence-motor og 4 separate kokesoner for utluftningsdrift




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing

