

KMDA 7473 FR-U Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift



- Den mest støysvake TwolnOne fra Miele – Silence-motor
- Fleksibel installasjon – Plug&Play eller styrt omluft
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516672128 / Materialnummer: 12268380 / Gammelt materialnummer: 26747309NER

Konstruksjon	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
Driftsfunksjoner	
Omluft føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	Omluft
Funksjoner	
Styrt omluft med ekstrastyr	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)	Ja
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Omkransende rammer i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Rustfritt stål
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	4
Type	Flex-kokesone
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	Flex-kokeområde
Størrelser i mm	210x420
Maks. booster-effekt i W	3700
Maks. effekt i W	3000
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x420
Maks. booster-effekt i W	3700
Maks. effekt i W	3000
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Digital visning av effekttrinn	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Etterløpstid 5/15 min	•

KMDA 7473 FR-U Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift





EAN: 4002516672128 / Materialnummer: 12268380 /

Gammelt materialnummer: 26747309NER

Indikator for metning av aktivkullfilter	•
«Tørk av»-funksjon	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
Varmholding	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Omluft	
Lufteffekt trinn min. (m ³ /h) iht. EN 61591	145
Lufteffekt trinn maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	465
Lufteffekt intensivtrinn (m ³ /h) iht. EN 61591	510
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	194
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	201
Vekt i kg	16
Total tilkoblingsverdi i kW	7,50
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja
Aktivkullfilter for omluft	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7473 FR-U Silence
 Induksjonstopp med integrert ventilator
 med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftstrift




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis -drawing


KMDA 7473 FR-U Silence
 Induksjonstopp med integrert ventilator
 med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4
 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5
 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6
 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13
 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14
 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,
 drilling template, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,
 21 cm, drilling template, Installation drawing