

H 7440 BPX 125 Gala Ed
Håndtaksløs kompaktstekeovn
i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /
Gammelt materialnummer: 22744085NER

Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort matt
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /

Gammelt materialnummer: 22744085NER

Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	49
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30-300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	456
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	38,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,20
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50

H 7440 BPX 125 Gala Ed

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.



EAN: 4002516752820 / Materialnummer: 12317160 /

Gammelt materialnummer: 22744085NER

Bytt lyspære

Serviceavdeling

Vedlagt tilbehør

Stekebrett med PerfectClean

1

Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean

1

Universalpanne med PerfectClean

1

Verdikupong for en utvidet garanti på 125 uker

1

Bake- og stekerister med PyroFit

1

FlexiClip-skiner PyroFit (par)

1

Uttakbare føringslister med PyroFit (par)

1

Avkalkingstabletter

2

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7440 BPX 125 Gala Ed

Håndtaksløs kompaktstekeovn


i perfekt kombinerbar design med LED-belysning og pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings