

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Alltid oversikt over maten – kamera i ovnsrommet
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516752929 / Materialnummer: 12317190 /
Gammelt materialnummer: 22784085NER

Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort matt
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Steketermometer	uten kabel
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
Langtidstilberedning	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Spesialprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittring signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
Kamera i ovnsrommet	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516752929 / Materialnummer: 12317190 /

Gammelt materialnummer: 22784085NER

MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A++
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	49
Antall rillehøyder	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	3
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnstrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450

H 7840 BPX 125 Gala Ed

Håndtaksløs kompaktstekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.



EAN: 4002516752929 / Materialnummer: 12317190 /

Gammelt materialnummer: 22784085NER


Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	456
Produkttybde i mm	568
Vekt i kg	38,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,20
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Verdikupong for en utvidet garanti på 125 uker	1
Bake- og stekerister med PyroFit	1
FlexiClip-skinner PyroFit (par)	1
Trådløst steketermometer	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1
Avkalkingstabletter	2

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7840 BPX 125 Gala Ed
 Håndtaksløs kompaktstekeovn
 i perfekt kombinerbar design med steketermometer og BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings