

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed

Håndtaksløs kompakt kombidampovn

for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



- Stort touch-display med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprø utenpå, saftig inni – Kombidamp
- Miele@home – produkt som kan kobles til WiFi + Mix & Match
- Lett rengjøring – HydroClean og ovnsrom i rustfritt stål

EAN: 4002516720317 / Materialnummer: 12317290 /
Gammelt materialnummer: 23784088NER

Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon	
Farge på produktet	ObsidianSort matt
Konstruksjon og design	
Kombidampovn	•
ArtLine	•
Uten håndtak	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Ekstern dampproduksjon	•
Klimasensor	•
Individuell innstilling av fuktighet ved kombidamp	•
Menykoking uten smaksoverføring	•
Mix & Match	•
Steketermometer	uten kabel
Automatikkprogrammer med individuell tilpasning av resultatet	•
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspecifikke automatikkprogrammer	•
Kombidamp	•
Kombidamp med varmluft pluss	•
Kombidamp med over-/undervarme	•
Kombidamp med Grill stor	•
Damptilberedning	•
Sous-vide	•
Oppvarming	•
Gourmetpanne	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Kaker spesial	•
Over-/undervarme	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Eco-varmluft	•
Eco-dampkoking	•
Forvarming av tallerkener	•
Spesialprogrammer	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Håndtaksløs kompakt kombidampovn
 for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.



EAN: 4002516720317 / Materialnummer: 12317290 /
 Gammelt materialnummer: 23784088NER

Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	M Touch
Bevegelsessensor MotionReact	•
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
MotionReact: Kvittering signaltone når man nærmer seg	•
MotionReact: Registrering av kjøkkenfronter	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelp-funksjon	•
Motorisert hevepanel	•
Mengdeuavhengig tilberedning	•
Dampkoking på inntil 3 riller samtidig	•
Menytilberedning	•
Dampreduksjon før slutten av tilberedningstiden	•
Polyfoniske lydsignaler	•
Klokkeslettvisning	•
Datovisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Ovnsrom i rustfritt stål med linstruktur	•
Nedfellbart grillelement	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Vedlikeholdsprogrammer	•
Vedlikeholdsprogram – bløtlegging	•
Vedlikeholdsprogram – skylling	•
Ovnsrom-tørkeprogram	•
Hurtiglåsmekanisme for føringslister	•
Uttakbare føringslister	•
Avkalking	•
CleanGlass-dør	•
Damptekn./vannforsyning	
DualSteam	•
Dampgenerator effekt i kW	3,30
Vanntank volum i l	1,4
Vanntank bak hevepanel	•

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Håndtaksløs kompakt kombidampovn
 for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.

EAN: 4002516720317 / Materialnummer: 12317290 /
 Gammelt materialnummer: 23784088NER

Kondensbeholder bak hevepanel	•
Avløpsfilter	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dampkjølesystem	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	47
Antall rillehøyder	3
Kjennetegn for rillehøyder	•
Dørhengsel	under
Ovnrombelysning	BrilliantLight
Temperaturer stekeovnsdrift min. i °C	30
Temperaturer stekeovnsdrift maks. i °C	230
Temperaturer ved damptilberedning min. i °C	40
Temperaturer ved damptilberedning maks. i °C	100
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	450
Nisjehøyde maks. i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktmål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	455,5
Produktdybde i mm	568,5
Vekt i kg	40,2
Total tilkoblingsverdi i kW	3,40
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip-skinner med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådløst steketermometer	1
Uttakbare føringslister (par)	1
Perforerte damppanner i rustfritt stål	2
Tette damppanner i rustfritt stål	1
HydroClean-rengjøringsmiddel	1
Avkalkingstabletter	2

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
Håndtaksløs kompakt kombidampovn
for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.




EAN: 4002516720317 / Materialnummer: 12317290 /
Gammelt materialnummer: 23784088NER

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed
 Håndtaksløs kompakt kombidampovn
 for dampovn, baking, steking med trådløst steketermometer + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings