

KWT 6422 i-1

Vinskap for innbygging

med FlexiFrame og 3D-presentasjonshylle for kvalitetsbevisste vinelskere.



- Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- Ingen lukt i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning

EAN: 4002516712329 / Materialnummer: 12364290 /
Gammelt materialnummer: 36642202EU1

Produktkategori	
Vinskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan henges om	•
Kan monteres side-by-side	•
Design	
Belysning av vinsone	LED-belysning
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Nødvendig ekstrautstyr	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence-system	•
Antall trerister	2
Materiale brukt i treristene	Bøk
Antall FlexiFrame-rister	2
NoteBoard	Ja
3D-gulvrist	•
Svært lite vibrasjon under lagring	•
Styring	
Betjeningskonsept	TouchControl
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
Antall temperatursoner	2
Min. justerbart temperaturområde i °C	5
Maks. justerbart temperaturområde i °C	20
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	G
Energiforbruk per år i kWh	142,00
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,38
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	874
Nisjehøyde i mm maks.	890
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	557
Produktthøyde i mm	872
Produkttybde i mm	553
Vekt i kg	51,0
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	20

KWT 6422 i-1

Vinskap for innbygging

med FlexiFrame og 3D-presentasjonshylle for kvalitetsbevisste vinelskere.




EAN: 4002516712329 / Materialnummer: 12364290 /
Gammelt materialnummer: 36642202EU1

Klimaklasse	SN-ST
Vinsone i l	97
Totalt nyttevolum i l	97
Plass til antall 0,75 l flasker Bordeaux	30 flasker
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	32
Strømforbruk i milliampere (mA)	1500
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Vedlagt tilbehør	
Active AirClean-filter	•


KWT 6422 i-1

Vinskap for innbygging

med FlexiFrame og 3D-presentasjonshylle for kvalitetsbevisste vinelskere.



KWT6422i, KWT6422i-1, Installation draw



KWT6422i, KWT6422i-1, Interior dimensions (Installation drawings)