

KWT 6422 iG-1

Vinskap for innbygging

med FlexiFrame og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.



- Mest fleksibel oppbevaring av store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design for kjøkken uten håndtak med Push2open
- Oppbevaring av vin i to separate temperatursoner
- Ingen luft i kjølesonen takket være Active AirClean-filteret
- Perfekt lyssetting av vinflaskene med LED-belysning

EAN: 4002516712336 / Materialnummer: 12364300 /

Gammelt materialnummer: 36642227EU1

<b>Produktkategori</b>	
Vinskap	•
<b>Konstruksjon</b>	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan henges om	•
Kan monteres side-by-side	•
<b>Design</b>	
Frontfarge	Grafittgrått glass
Belysning av vinsone	LED-belysning
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Nødvendig ekstrautstyr	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Døråpningshjelp	Push2open
Silence-system	•
Antall trerister	2
Materiale brukt i treristene	Bøk
Antall FlexiFrame-rister	2
NoteBoard	Ja
3D-gulvrister	•
Svært lite vibrasjon under lagring	•
<b>Styring</b>	
Betjeningskonsept	TouchControl
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
Antall temperatursoner	2
Min. justerbart temperaturområde i °C	5
Maks. justerbart temperaturområde i °C	20
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A til G)	G
Energiforbruk per år i kWh	143,00
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,39
<b>Sikkerhet</b>	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	874
Nisjehøyde i mm maks.	890
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	906
Produktdybde i mm	572
Vekt i kg	54,0

KWT 6422 iG-1

Vinskap for innbygging

med FlexiFrame og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.




EAN: 4002516712336 / Materialnummer: 12364300 /  
Gammelt materialnummer: 36642227EU1


Klimaklasse	SN
Vinsone i l	104
Totalt nyttevolum i l	104
Plass til antall 0,75 l flasker Bordeaux	33 flasker
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	32
Strømforbruk i milliampere (mA)	1500
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Active AirClean-filter	•

## KWT 6422 iG-1


Vinskab for innbygging med FlexiFrame og Push2open for kvalitetsbevisste vinelskere.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw