

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescale for å oppfylle høye krav.



- Stort touchdisplay med bevegelsessensor – M Touch + MotionReact
- Individuell kaffe – med tre bønnebeholdere – CoffeeSelect
- Best pleie – helt automatisk med AutoDescale og AutoClean
- Perfekt posisjonert: Takket være den patenterte CupSensors
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /
Gammelt materialnummer: 29784521NER

Jubileumskampanje	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
Konstruksjon og design	
Innbyggingskaffemaskin med bønnesystem	•
VitroLine	•
Artline	•
Fordeler	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
DoubleShot	•
Programmerbare nyterprofiler	10
Kjeggelkvern som bevarer kaffens aroma	•
Justerbar malegrad	•
Programmerbar malemengde	•
Programmerbar vannmengde	•
Programmerbar vanntemperatur	•
Programmerbar melkemengde	•
Programmerbar melkeskummengde	•
Programmerbar forbrygging	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Lys på når man nærmer seg	•
MotionReact: Display på når man nærmer seg	•
CupSensor	•
Trinnløs høydejustering av drikkedysen min. i cm	4,0
Trinnløs høydejustering av drikkedysen maks. i cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClickMilchgefäß	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skjult dørhåndtak	•
BrilliantLight	•
Belysning av bryggeenhet	•
Ekspertmodus	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjelpesfunksjon	•
Antall bønnesorter	3
Antall bønnebeholdere	3
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g	300
Kapasitet pr. bønnebeholder B i g	150
Kapasitet pr. bønnebeholder C i g	150
Kapasitet bønnebeholder totalt i g	600
Uttagbare bønnebeholdere	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescal for å oppfylle høye krav.



EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /

Gammelt materialnummer: 29784521NER

Kapasitet, vanntank i l	2,7
Kapasitet melkebeholder i l	0,7
Kapasitet, restbeholder i antall	17
Kapasitet dryppskål i l	1,6
Lett tilgjengelige beholdere	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datovisning	•
Programmerbar innkoblingstid	•
Programmerbar utkoblingstid	•
Programmerbar standbytid	•
Individuelle innstillinger	•
Drikkespesialiteter	
Valgbar drikkemengde i ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dobbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dobbel	•
Kaffe enkel	•
Kaffe dobbel	•
Kaffe lang enkel	•
Kaffe lang dobbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dobbel	•
Latte Macchiato enkel	•
Latte Macchiato dobbel	•
Varm melk enkel	•
Varm melk dobbel	•
Melkeskum enkel	•
Melkeskum dobbel	•
Espresso Macchiato enkel	•
Espresso Macchiato dobbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dobbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dobbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dobbel	•
Caffè Latte enkel	•
Caffè Latte dobbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dobbel	•
Long black enkel	•
Long black dobbel	•
Varmt vann enkel	•
Varmt vann dobbel	•
Svært varmt vann enkel	•
Svært varmt vann dobbel	•
Sort te enkel	•
Sort te dobbel	•
Urtete enkel	•

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescale for å oppfylle høye krav.

EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /

Gammelt materialnummer: 29784521NER

Urtete dobbel	•
Fruktte enkel	•
Fruktte dobbel	•
Grønn te enkel	•
Grønn te dobbel	•
Hvit te enkel	•
Hvit te dobbel	•
Japansk te enkel	•
Japansk te dobbel	•
Chai Latte enkel	•
Chai Latte dobbel	•
Kaffekanne	•
Tekanne	•
Effektivitet og bærekraft	
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på	•
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	1,4
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
AutoDescale	•
Manuell avkalking	•
AutoClean	•
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken	•
Komfortable rengjøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunksjon	•
ComfortClean	•
Uttakbart melkerør	•
Uttakbar bryggeenhet	•
Justerbar vannhardhet	•
Sikkerhet	
Elektronisk barnesikring	•
Tekniske data	
Minimal nisjebredde i mm	560
Maksimal nisjebredde i mm	568
Minimal nisjehøyde i mm	450
Maksimal nisjehøyde i mm	452
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	455
Produktdybde i mm	475
Dybde med åpnet dør i cm	108,0
Total tilkoblingsverdi i kW	1,45
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Lengde på vanninntaksslange i m	1,5
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0

CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater

i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescal for å oppfylle høye krav.



EAN: 4002516721901 / Materialnummer: 12388600 /

Gammelt materialnummer: 29784521NER

Vedlagt tilbehør

Melkebeholder av glass

•

Avkalkingspatron

•

AutoCleaner

•

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


CVA 7845 125 Gala Ed

Kaffemaskin for innbygging med DirectWater


i kombinerbart design med CoffeeSelect og AutoDescal for å oppfylle høye krav.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)