

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med QuickPowerWash og 10 kg for raske vaskeresultater.



- Testet for 20 års perfekt tøypleie
- Energibesparelse i beste energiklasse A
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter
- Tillegget Strykeklart gir færre krøller og sparer inntil 50 % tid og innsats#
- Skånsom og grundig XXL-tøypleie med 10 kg skånetrommel

EAN: 4002516789093 / Materialnummer: 12388860 /

Gammelt materialnummer: 11EK3751NDS

Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 Chrome Edition
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1400
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit / kromring
Panelutførelse	skrått
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor hvit, 7-segment
Rengjøringsseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	10,0
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	52
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	53
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	71
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	239
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,40
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	0,80
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med QuickPowerWash og 10 kg for raske vaskeresultater.



EAN: 4002516789093 / Materialnummer: 12388860 /

Gammelt materialnummer: 11EK3751NDS

Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Impregnering	•
Pumpe/Sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tillegg vask	
Kort	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Kvalitet	
Motvekker laget av støpejern	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
Barnesikring	•
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Produktdybde med åpnet dør i mm	1054
Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk)	600
Vekt i kg	93
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10-2,40
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2
Vedlagt tilbehør	
3 Kapsler	•
Verdikupong for Miele vaskemidler	•

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 Vaskemaskin frontmater:

Med QuickPowerWash og 10 kg for raske vaskeresultater.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm