

K 4003 D  
Frittstående kjøleskap  
med DailyFresh og DynaCool for optimal friskhet.



- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Fleksibel justering av kjølerommet t. høye beholdere – FlexiBoard
- Rengjøring av dørhylle i oppvaskmaskinen – ComfortClean

EAN: 4002516721307 / Materialnummer: 12389230 /  
Gammelt materialnummer: 36400344EU1

<b>Produktkategori</b>	
Kjøleskap	•
<b>Konstruksjon</b>	
Frittstående produkt	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
<b>Design</b>	
Kabinettfarge	hvit
Frontfarge	hvit
Belysning kjølesone	LED
<b>Betjeningskomfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
Døråpningshjelp	FrontOpen
<b>Styring</b>	
Betjeningskonsept	EasyControl
Eksakt innstilling av grader	Kjøletemperatur
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
<b>Kjøleprodukt/-sone</b>	
Antall hyller	4
derav delbare (FlexiBoard)	1
Antall skuffer for ferske matvarer	1
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	2
Flaskehylle	1
Hyller i døren	3
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	73,37
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,20
<b>Sikkerhet</b>	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Produktbredde i mm	600
Produktthøyde i mm	850
Produkttybde i mm	607
Vekt i kg	35,6
Festeteknikk	direktemontering
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	141
Totalt nyttevolum i l	141
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	34
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spenning i V	220-240


K 4003 D  
Frittstående kjøleskap  
med DailyFresh og DynaCool for optimal friskhet.




EAN: 4002516721307 / Materialnummer: 12389230 /  
Gammelt materialnummer: 36400344EU1

Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Eggholder	•


K 4003 D  
Frittstående kjøleskap  
med DailyFresh og DynaCool for optimal friskhet.




K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation sketch (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, top view (\*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, installation sketch (\*footnote) (installation drawings)