

KM 7361 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris



- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516757986 / Materialnummer: 12422000 /
Gammelt materialnummer: 26736110NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Omkransende rammer i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	0
Maksimalt antall kokekar	4
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 90-160
Maks. booster-effekt i W	1850
Maks. effekt i W	1400
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til høyre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. booster-effekt i W	2100
Maks. effekt i W	1400
4. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. booster-effekt i W	2100
Maks. effekt i W	1400
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•

KM 7361 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris



EAN: 4002516757986 / Materialnummer: 12422000 /


Gammelt materialnummer: 26736110NER

Varselur

Effektivitet og bærekraft	
Restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (høyde)	55
Mål i mm (dybde)	526
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	560
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	490
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	55
Vekt i kg	9
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja

KM 7361 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)