

KM 7361 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris



- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 enkeltstående kokesoner i ulike størrelser
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gammelt materialnummer: 26736170NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	0
Maksimalt antall kokekar	4
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 90-160
Maks. booster-effekt i W	1850
Maks. effekt i W	1400
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til høyre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. booster-effekt i W	2100
Maks. effekt i W	1400
4. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-190
Maks. booster-effekt i W	2100
Maks. effekt i W	1400
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•

KM 7361 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris



EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gammelt materialnummer: 26736170NER

Varselur

Effektivitet og bærekraft

Restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20

Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

Låsefunksjon

Elektronisk barnesikring

Integrert kjølevifte

Overopphetingsbeskyttelse

Restvarmeindikator

Tekniske data

Mål i mm (bredde) 620

Mål i mm (høyde) 53

Mål i mm (dybde) 520

Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende
montering 560

Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende
montering 490

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm 53

Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt
montering 600

Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt
montering 500

Vekt i kg 9

Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering 624

Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering 524

Total tilkoblingsverdi i kW 7,30

Lengde på elektrisk ledning i m 1,4

Spenning i V 230


Frekvens i Hz 50-60

Vedlagt tilbehør


Nettkabel Ja

KM 7361 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med 4 enkeltstående kokesoner til attraktiv pris



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)