

KM 7363 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar



- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 626 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516758389 / Materialnummer: 12422050 / Gammelt materialnummer: 26736310NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Omkransende rammer i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	2
Type	Flex-kokesone
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 90-160
Maks. booster-effekt i W	1850
Maks. effekt i W	1400
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x400
Maks. booster-effekt i W	3700
Maks. effekt i W	3000
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Kokesoneutvidelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•

KM 7363 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar



EAN: 4002516758389 / Materialnummer: 12422050 /

Gammelt materialnummer: 26736310NER

Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)

Varselur

Effektivitet og bærekraft

Restvarmeutnyttelse

Effektforbruk i avslått tilstand i W

Effektforbruk i standbymodus i W

Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W

Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min

Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min

Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min

Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

Låsefunksjon

Elektronisk barnesikring

Integrert kjølevifte

Overopphetingsbeskyttelse

Restvarmeindikator

Tekniske data

Mål i mm (bredde)

Mål i mm (høyde)

Mål i mm (dybde)

Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering

Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm

Vekt i kg

Total tilkoblingsverdi i kW

Lengde på elektrisk ledning i m

Spennning i V

Frekvens i Hz

Vedlagt tilbehør

Nettkabel

•

•

•

0,5

1,0

2,0

20

20

20

•

•

•

•

•

•

•

626

55

526

600

490

48

9

7,30

1,4


230

50-60

Ja

KM 7363 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar



KM7363FR surface-mounted (Installation drawing)