


## KM 7373 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar




- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516758426 / Materialnummer: 12422070 / Gammelt materialnummer: 26737370NER

<b>Oppvarmingstype</b>	
Oppvarmingstype	Induksjon
<b>Konstruksjon</b>	
Uavhengig av stekeovn	•
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
<b>PowerFlex-kokesoner</b>	
Antall	2
Type	Flex-kokesone
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
<b>2. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 90-160
Maks. booster-effekt i W	1850
Maks. effekt i W	1400
<b>3. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x400
Maks. booster-effekt i W	3700
Maks. effekt i W	3000
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Kokesoneutvidelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•

## KM 7373 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med Flex-kokeområde for store kokekar



EAN: 4002516758426 / Materialnummer: 12422070 /


Gammelt materialnummer: 26737370NER

Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)


Varselur	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
<b>Vedlikeholdskomfort</b>	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
<b>Sikkerhet</b>	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	53
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	750
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	490
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	53
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	11
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
Nettkabel	Ja

## KM 7373 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)