

## KM 7373 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar



- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 806 mm bredde med ramme i rustfritt stål for ovenpåliggende montering
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516757993 / Materialnummer: 12422080 / Gammelt materialnummer: 26737310NER

<b>Oppvarmingstype</b>	
Oppvarmingstype	Induksjon
<b>Konstruksjon</b>	
Uavhengig av stekeovn	•
<b>Design</b>	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Omkransende rammer i rustfritt stål	•
Ovenpåliggende montering	•
<b>Kokesoneutstyr</b>	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
<b>PowerFlex-kokesoner</b>	
Antall	2
Type	Flex-kokesone
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
<b>2. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 90-160
Maks. booster-effekt i W	1850
Maks. effekt i W	1400
<b>3. kokesone/kokeområde</b>	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x400
Maks. booster-effekt i W	3700
Maks. effekt i W	3000
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Kokesoneutvidelse	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•

## KM 7373 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn med Flex-kokeområde for store kokekar



EAN: 4002516757993 / Materialnummer: 12422080 /

Gammelt materialnummer: 26737310NER

Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)

Varselur

•

•

### Effektivitet og bærekraft

Restvarmeutnyttelse

•

Effektforbruk i avslått tilstand i W

0,5

Effektforbruk i standbymodus i W

1,0

Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W

2,0

Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min

20

Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min

20

Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min

20

### Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre

•

### Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

•

Låsefunksjon

•

Elektronisk barnesikring

•

Integrert kjølevifte

•

Overopphetingsbeskyttelse

•

Restvarmeindikator

•

### Tekniske data

Mål i mm (bredde)

806

Mål i mm (høyde)

55

Mål i mm (dybde)

526

Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering

750

Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering

490

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm

53

Vekt i kg

11

Total tilkoblingsverdi i kW

7,30

Lengde på elektrisk ledning i m

1,4

Spennning i V

230

Frekvens i Hz

50-60


### Vedlagt tilbehør

Nettkabel

Ja

## KM 7373 FR

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn  
med Flex-kokeområde for store kokekar



KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (Installation drawing)