

## G 7183 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Alt helt tørt – AutoOpen-tørking
- Friskvannsuppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose

EAN: 4002516739227 / Materialnummer: 12426200 /  
Gammelt materialnummer: 21718362NER

<b>Type</b>	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
<b>Design</b>	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	B
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,64
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWt	64
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Oppvaskprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Ekstra stille 40 dB(A)	•
Maskinrens	•

## G 7183 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner


med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739227 / Materialnummer: 12426200 /  
Gammelt materialnummer: 21718362NER

<b>Oppvaskalternativer</b>	
AutoDos	•
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkt høyde i mm	805
Produkt dybde i mm	550
Produkt dybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	7,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	14,0
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•

G 7183 SCVi AutoDos  
Fullintegrerte oppvaskmaskiner  
med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)