

## G 7188 SCVi XXL AutoDos

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Alt helt tørt – AutoOpen-tørking
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose

EAN: 4002516739241 / Materialnummer: 12426220 /  
Gammelt materialnummer: 21718862NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
XXL-oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	B
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,64
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	64
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondensørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Ekstra stille 40 dB(A)	•

## G 7188 SCVi XXL AutoDos

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739241 / Materialnummer: 12426220 /

Gammelt materialnummer: 21718862NER

Maskinrens

•

### Oppvaskalternativer

AutoDos

•

Express

•

Ekstra rent

•

Ekstra tørt

•

### Kurvinnredning

Plassering av bestikk

3D-MultiFlex-skuff

FlexCare-glassholder

2

FlexCare-kopphylle

1

Kurvinnredning

ExtraComfort

Antall kuverter

14

MultiClip

•

### Sikkerhet

Waterproof-system

•

Sil-kontrollampe

•

Barnesikring

•

### Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

600

Nisjebredde maksimal i mm

600

Nisjehøyde minimal i mm

845

Nisjehøyde maksimal i mm

910

Nisjedybde i mm

550

Produktbredde i mm

598

Produkthøyde i mm

845

Produktdybde i mm

550

Produktdybde med åpnet dør i cm

120,5

Nettovekt i kg

48,0

Total tilkoblingsverdi i kW

2,00

Spennning i V

230

Sikring i A

10

Faseantall

1

Standard for elektrisk frekvens

50

Lengde vannintaksslange i cm

1,50

Lengde vannavløpsslange i cm

1,50

Lengde på elektrisk ledning i m

1,70

Min. frontplatevekt i kg

4,0

Maks. frontplatevekt i kg

12,0

### Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

### Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk

•

Verdikupong for 6 x PowerDisk

•

G 7188 SCVi XXL AutoDos

Fullintegrrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)