

## G 7260 SCVi

Fullintegrerte oppvaskmaskiner med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørking
- Spar opptil 50 % strøm med Miele varmtvannstilkobling
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra ?? vannforbruk i Automatic-programmet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver

EAN: 4002516739340 / Materialnummer: 12426440 / Gammelt materialnummer: 21726062NER

<b>Type</b>	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
<b>Design</b>	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstørking	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Oppvaskprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
Ekstra stille 39 dB(A)	•

## G 7260 SCVi

Fullintegrerte oppvaskmaskiner med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



EAN: 4002516739340 / Materialnummer: 12426440 / Gammelt materialnummer: 21726062NER

Maskinrens	•
Utskylling av salt	•
<b>Oppvaskalternativer</b>	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredden minimal i mm	600
Nisjebredden maksimal i mm	600
Nisjehøyden minimal i mm	805
Nisjehøyden maksimal i mm	870
Nisjedybden i mm	550
Produktbredden i mm	598
Produkt høyden i mm	805
Produkt dybden i mm	550
Produkt dybden med åpent dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	48,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spennings i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	10,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	8,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	16,0
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), nederlands, norsk, suomi

G 7260 SCVi

Fullintegrerte oppvaskmaskiner  
med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



EAN: 4002516739340 / Materialnummer: 12426440 /  
Gammelt materialnummer: 21726062NER

Vedlagt tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris	•

## G 7260 SCVi

Fullintegreerte oppvaskmaskiner  
med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)