

G 7265 SCVi XXL

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tøking
- Spar opptil 50 % strøm med Miele varmtvannstilkobling
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver

EAN: 4002516739364 / Materialnummer: 12426460 / Gammelt materialnummer: 21726562NER

| | |
|--|----------------------------------|
| Type | |
| Fullintegrerte oppvaskmaskiner | • |
| 60 cm brede oppvaskmaskiner | • |
| XXL-oppvaskmaskiner | • |
| Design | |
| Panelfarge | Rustfritt stål |
| Panelutførelse | Fullintegrerte panel |
| Betjeningstype | Programvalgtaster |
| Display | Display med 1 linje og klartekst |
| Displayfarge | hvit |
| Multilingua | • |
| Komfort | |
| Resttidsanvisning | • |
| Startforvalg opptil 24 t | • |
| Funksjonskontroll | optisk og akustisk |
| Valg av displayspråk | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Energiklasse (A-G) | A |
| Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra | 6,0 |
| Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus) | 8,4 |
| Strømforbruk i ECO-program i kWh | 0,54 |
| Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh | 54 |
| Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh | 0,29 |
| Varigheten til ECO-programmet i minutter | 230 |
| Støyklasse | B |
| Støyutslipp i dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-teknologi | • |
| Testet hygiene | • |
| Varmtvannstilkobling | • |
| Halv maskin | • |
| Resultatkvalitet | |
| Oppvaskmaskin med friskvannssystem | • |
| AutoOpen-tøking | • |
| SensorDry | • |
| Omluft Turbothermic-tøking | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Oppvaskprogrammer | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Gryter & panner 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Fin | • |
| QuickPowerWash | • |
| Ekstra stille 39 dB(A) | • |
| Maskinrens | • |

G 7265 SCVi XXL


Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



EAN: 4002516739364 / Materialnummer: 12426460 /
Gammelt materialnummer: 21726562NER

| | |
|---|---|
| Utskylling av salt | • |
| Oppvaskalternativer | |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Ekstra rent | • |
| Ekstra tørt | • |
| Kurvinnredning | |
| Plassering av bestikk | 3D-MultiFlex-skuff |
| FlexCare-glassholder | 2 |
| FlexCare-kopphylle | 1 |
| Kurvinnredning | ExtraComfort |
| Antall kuverter | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| Sikkerhet | |
| Waterproof-system | • |
| Sil-kontrollampe | • |
| Tekniske data | |
| Nisjebredde minimal i mm | 600 |
| Nisjebredde maksimal i mm | 600 |
| Nisjehøyde minimal i mm | 845 |
| Nisjehøyde maksimal i mm | 910 |
| Nisjedybde i mm | 550 |
| Produktbredde i mm | 598 |
| Produkthøyde i mm | 845 |
| Produktdybde i mm | 550 |
| Produktdybde med åpnet dør i cm | 120,5 |
| Nettvekt i kg | 49,0 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 2,00 |
| Spenning i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantall | 1 |
| Standard for elektrisk frekvens | 50 |
| Lengde vannintaksslange i cm | 1,50 |
| Lengde vannavløpsslange i cm | 1,50 |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,70 |
| Min. frontplatevekt i kg | 4,0 |
| Maks. frontplatevekt i kg | 10,0 |
| [kan oppgraderes av kundeservice til min.] | 7,0 |
| [kan oppgraderes av kundeservice til maks.] | 14,0 |
| Tilgjengelige språk | |
| Tilgjengelige språk via MultiLingua | dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), nederlands, norsk |
| Vedlagt tilbehør | |
| 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) | • |
| Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris | • |

G 7265 SCVi XXL
Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin
med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)