

G 7267 SCVi XXL

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tøking
- Ekstremt lavt støynivå på 42 dB(a) dB (A)
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Spar opptil 50 % strøm med Miele varmtvannstilkobling
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver

EAN: 4002516739371 / Materialnummer: 12426470 /
Gammelt materialnummer: 21726762NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
XXL-oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
AutoOpen-tøking	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tøking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
QuickPowerWash	•
Ekstra stille 37 dB(A)	•
Maskinrens	•

G 7267 SCVi XXL

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



EAN: 4002516739371 / Materialnummer: 12426470 /

Gammelt materialnummer: 21726762NER

Utskylling av salt

•

Oppvaskalternativer

BottleClean

•

Quick

•

IntenseZone

•

Ekstra rent

•

Ekstra tørt

•

Kurvinnredning

Plassering av bestikk

3D-MultiFlex-skuff

FlexCare-glassholder

2

FlexCare-kopphylle

1

Kurvinnredning

ExtraComfort

Antall kuverter

14

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL Assist

•

Sikkerhet

Waterproof-system

•

Sil-kontrollampe

•

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

600

Nisjebredde maksimal i mm

600

Nisjehøyde minimal i mm

845

Nisjehøyde maksimal i mm

910

Nisjedybde i mm

550

Produktbredde i mm

598

Produkthøyde i mm

845

Produktdybde i mm

550

Produktdybde med åpnet dør i cm

120,5

Nettvekt i kg

49,0

Total tilkoblingsverdi i kW

2,00

Spenning i V

230

Sikring i A

10

Faseantall

1

Standard for elektrisk frekvens

50

Lengde vanninntaksslange i cm

1,50

Lengde vannavløpsslange i cm

1,50

Lengde på elektrisk ledning i m

1,70

Min. frontplatevekt i kg

4,0

Maks. frontplatevekt i kg

10,0

[kan oppgraderes av kundeservice til min.]

7,0

[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]

14,0

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

Vedlagt tilbehør


1 x pakke UltraTabs (20 stk.)

•

Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris

•

G 7267 SCVi XXL
Fullintegret XXL-oppvaskmaskin
med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)