

G 7600 SCi AutoDos

Integrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Ekstremt lavt støynivå på 42 dB(A)
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver

EAN: 4002516739470 / Materialnummer: 12426600 /
Gammelt materialnummer: 21760057NER

Type	
Halvintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	rustfritt stål CleanSteel
Panelutførelse	Rettt panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	Display
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
FlexiTimer med EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannsystem	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•

G 7600 SCi AutoDos

Integrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739470 / Materialnummer: 12426600 /

Gammelt materialnummer: 21760057NER

QuickPowerWash	•
Hygiene	•
Kald Eco	•
Ekstra stille 37 dB(A)	•
Maskinrens	•
Utskylling av salt	•
Oppvaskalternativer	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	570
Produktbredde i mm	598
Produktthøyde i mm	805
Produkttybde i mm	570
Produkttybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	49,2
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	3,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	8,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	17,0

G 7600 SCi AutoDos

Integrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739470 / Materialnummer: 12426600 /
Gammelt materialnummer: 21760057NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, français (FR),
norsk, suomi, svenska

Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk

•


Verdikupong for 6 x PowerDisk

•

G 7600 SCi AutoDos

Integrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)