

G 7652 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Ekstremt lavt støynivå på 41 dB(a) dB (A)
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort-kurvdesign

EAN: 4002516739555 / Materialnummer: 12426690 /
Gammelt materialnummer: 21765262NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	ObsidianSort
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørrking	•
Aktiv kondensstørrking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Hygiene	•
Kald Eco	•

G 7652 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739555 / Materialnummer: 12426690 /

Gammelt materialnummer: 21765262NER

Ekstra stille 37 dB(A)

Maskinrens

Oppvaskalternativer

AutoDos

Express

Ekstra rent

Ekstra tørt

Kurvinnredning

Plassering av bestikk

FlexCare-glassholder

FlexCare-kopphylle

Kurvinnredning

Antall kuverter

MultiClip

Sikkerhet

Waterproof-system

Sil-kontrollampe

Barnesikring

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

Nisjebredde maksimal i mm

Nisjehøyde minimal i mm

Nisjehøyde maksimal i mm

Nisjedybde i mm

Produktbredde i mm

Produkt høyde i mm

Produkt dybde i mm

Produkt dybde med åpent dør i cm

Nettvekt i kg

Total tilkoblingsverdi i kW

Spennning i V

Sikring i A

Faseantall

Standard for elektrisk frekvens

Lengde vanninntaksslange i cm

Lengde vannavløpsslange i cm

Lengde på elektrisk ledning i m

Min. frontplatevekt i kg

Maks. frontplatevekt i kg

[kan oppgraderes av kundeservice til min.]

[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua


Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk

Verdikupong for 6 x PowerDisk

Ekstra stille 37 dB(A)	•
Maskinrens	•
Oppvaskalternativer	
AutoDos	•
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkt høyde i mm	805
Produkt dybde i mm	550
Produkt dybde med åpent dør i cm	116,5
Nettvekt i kg	48,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	7,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	14,0
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Vedlagt tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•

G 7652 SCVi AutoDos
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)