

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF Fullintegrerte oppvaskmaskiner

For et perfekt helhetsbilde på kjøkkenet takket være FrontFit



- Automatisk dosering – AutoDos med integrert PowerDisk
- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Automatisk døråpning når du banker to ganger – Knock2open
- Perfekt belysning for enklere innsetting – BrilliantLight

EAN: 4002516739623 / Materialnummer: 12426810 /
Gammelt materialnummer: 21778362NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	ObsidianSort
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
BrilliantLight	•
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWt	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tøking	•
Aktiv kondensstøking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF Fullintegrerte oppvaskmaskiner

For et perfekt helhetsbilde på kjøkkenet takket være FrontFit



EAN: 4002516739623 / Materialnummer: 12426810 /
Gammelt materialnummer: 21778362NER

Hygiene	•
Kald Eco	•
Ekstra stille 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Uten overkurv 65 °C	•
Maskinrens	•
Oppvaskalternativer	
AutoDos	•
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinredning	MaxiComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkt høyde i mm	805
Produkt dybde i mm	550
Produkt dybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	48,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vannintaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	7,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	14,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF
Fullintegrerte oppvaskmaskiner

For et perfekt helhetsbilde på kjøkkenet takket være FrontFit



EAN: 4002516739623 / Materialnummer: 12426810 /
Gammelt materialnummer: 21778362NER

Vedlagt tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•