

G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O
Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin
med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Muliggjør perfekt innlegging i kjøkkendesign og automatisk åpning – Knock2open
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Høy fleksibilitet og premium kurvinneordning – MaxiComfort-kurver

EAN: 4002516739654 / Materialnummer: 12426850 /
Gammelt materialnummer: 21779562NER

| | |
|--|----------------------------------|
| Type | |
| Fullintegrerte oppvaskmaskiner | • |
| 60 cm brede oppvaskmaskiner | • |
| XXL-oppvaskmaskiner | • |
| Design | |
| Panelfarge | ObsidianSort |
| Panelutførelse | Fullintegrerte panel |
| Betjeningstype | Programvalgtaster |
| Display | Display med 1 linje og klartekst |
| Displayfarge | hvit |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Tilkobling med Miele@home | • |
| Automatisk dosering med PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| BrilliantLight | • |
| Resttidsanvisning | • |
| Startforvalg opptil 24 t | • |
| Funksjonskontroll | optisk og akustisk |
| Valg av displayspråk | • |
| Effektivitet og bærekraft | |
| Energiklasse (A-G) | A |
| Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra | 6,0 |
| Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus) | 8,4 |
| Strømforbruk i ECO-program i kWh | 0,54 |
| Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWt | 54 |
| Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh | 0,29 |
| Varigheten til ECO-programmet i minutter | 230 |
| Støyklasse | B |
| Støyutslipp i dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-teknologi | • |
| Testet hygiene | • |
| Varmtvannstilkobling | • |
| Halv maskin | • |
| Resultatkvalitet | |
| Oppvaskmaskin med friskvannsystem | • |
| AutoOpen-tørrking | • |
| SensorDry | • |
| Omluft Turbothermic-tørrking | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Oppvaskprogrammer | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Gryter & panner 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |

G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O
Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin
med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739654 / Materialnummer: 12426850 /
Gammelt materialnummer: 21779562NER

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Fin | • |
| QuickPowerWash | • |
| Hygiene | • |
| Kald Eco | • |
| Ekstra stille 37 dB(A) | • |
| Pasta/Paella | • |
| Uten overkurv 65 °C | • |
| Maskinrens | • |
| Utskylling av salt | • |
| Oppvaskalternativer | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Ekstra rent | • |
| Ekstra tørt | • |
| Kurvinnredning | |
| Plassering av bestikk | 3D-MultiFlex-skuff |
| FlexCare-glassholder | 2 |
| FlexCare-kopphylle | 1 |
| Kurvinnredning | MaxiComfort |
| Antall kuverter | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL Assist | • |
| StrawClean | • |
| Sikkerhet | |
| Waterproof-system | • |
| Sil-kontrollampe | • |
| Tekniske data | |
| Nisjebredden minimal i mm | 600 |
| Nisjebredden maksimal i mm | 600 |
| Nisjehøyden minimal i mm | 845 |
| Nisjehøyden maksimal i mm | 910 |
| Nisjedybden i mm | 550 |
| Produktbredden i mm | 598 |
| Produkt høyden i mm | 845 |
| Produkt dybden i mm | 550 |
| Produkt dybden med åpent dør i cm | 120,5 |
| Nettvekt i kg | 49,0 |
| Total tilkoblingsverdi i kW | 2,00 |
| Spennings i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantall | 1 |
| Standard for elektrisk frekvens | 50 |
| Lengde vanninntaksslange i cm | 1,50 |
| Lengde vannavløpsslange i cm | 1,50 |
| Lengde på elektrisk ledning i m | 1,70 |
| Min. frontplatevekt i kg | 4,0 |
| Maks. frontplatevekt i kg | 12,0 |
| Bytt lyspære | Serviceavdeling |

G 7795 SCVi XXL AutoDos K20
Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin
med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739654 / Materialnummer: 12426850 /
Gammelt materialnummer: 21779562NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, français (FR),
norsk, suomi, svenska

Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk

•

Verdikupong for 6 x PowerDisk

•

G 7795 SCVi XXL AutoDos K20
Fullintegrrert XXL-oppvaskmaskin
med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)