

G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

– multitalentet fra Miele med Knock2Open for kjøkkendesign uten håndtak.



- Automatisk dosering – AutoDos med integrert PowerDisk
- Innovativt design og høy komfort – 3D MultiFlex-skuff
- Enkel kommunikasjon med maskinen – Miele@home
- Automatisk døråpning når du banker to ganger – Knock2open
- Rask betjening med sveiping – M Touch-display

EAN: 4002516739661 / Materialnummer: 12426860 /
Gammelt materialnummer: 21798562NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
XXL-oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	CleanSteel/ObsidianSort
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	M Touch Vi
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Dørlukkehjelp	AutoClose
BrilliantLight	•
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Innsetting av mer oppvask mulig	•
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWt	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannsystem	•
AutoOpen-tørrking	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørrking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

– multitalentet fra Miele med Knock2Open for kjøkkendesign uten håndtak.



EAN: 4002516739661 / Materialnummer: 12426860 /

Gammelt materialnummer: 21798562NER

Fin	•
QuickPowerWash	•
Hygiene	•
Kald Eco	•
Ekstra stille 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Uten overkurv 65 °C	•
Maskinrens	•
Oppvaskalternativer	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	MaxiComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	845
Nisjehøyde maksimal i mm	910
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produktthøyde i mm	845
Produkttybde i mm	550
Produkttybde med åpnet dør i cm	120,5
Nettovekt i kg	49,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	12,0
Bytt lyspære	Serviceavdeling

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

– multitalentet fra Miele med Knock2Open for kjøkkendesign uten håndtak.



EAN: 4002516739661 / Materialnummer: 12426860 /
Gammelt materialnummer: 21798562NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english (US),
español, français (FR),
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά, , , ,

Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk

•

Verdikupong for 6 x PowerDisk

•

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Fullintegreerte oppvaskmaskiner

– multitalentet fra Miele med Knock2Open for kjøkkendesign uten håndtak.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)